



Bouchon fileté cylindrique à tête hexagonale et à collerette filetage gaz DIN 910 Acier inoxydable (Inox) A4 G2 Inch.A

Numéro d'article	55966.508.001
Marque	-
UBB	500571471217
UNSPSC	31162103
EAN	8715494121767
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	G2 Inch.A
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage cylindrique pour tuyauterie

Normes

DIN	910
-----	-----

Spécifications techniques

d2 (h14)	68
i	20
L ≈	40
s	36
Filets par pouce	11

Dessin technique

