

## Plastique renforcé de fibres de verre Permaglas ME 771 M10X950



Numéro d'article	56050.100.950
Marque	-
UBB	951353175353
UNSPSC	31161618
EAN	8715492860002
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	950 mm
Couleur	Red
Matière	Plastique renforcé de fibres de verre
Matière technique	Permaglas ME 771
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique
Info	Caractéristiques spécifiques aux PERMAGLAS: Est un complexe de fibres de verre en résine époxy Température d'utilisation: -270°C à +155°C Légère (Mv = 1,9-2,0 g/cm³) Résiste à la corrosion, très résistant aux UV et aux intempéries Résiste aux produits et gaz agressifs Haute résistance à la tension électrique et mauvais conducteur thermique Anti-magnétique Charge

### Normes

**FABORY** de rupture plus  
élevée par rapport  
p.e. Polyamide

### Spécifications techniques

d-D	M10
L (mm)	950
P	1.5

### Dessin technique

