



KIPP Poignée indexable 20 degré, insert taraudé Acierinoxydable 1.4305/ plastique M12X17

Numéro d'article	58016.120.017
Marque	-
UBB	500689449048
UNSPSC	31162807
EAN	4059245073412
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques


D1_MM	28mm
Matière	Acierinoxydable/ plastique
Matière technique	1.4305
Filetage	Filetage métrique
Info	Matière: Inserts: Inox 1.4305. Boule: plastique noir.Finition: Acier poli.

Normes

Spécifications techniques

A	106
A2	15
D	19
D1	28
D2	32
D3	12
H	51.5
H2	42
H3	68.5
H4	57.5
H1	5.5

Dessin technique



Nombre de dents 24

T 17

X 12