



**KIPP Manette indexable,
insert fileté Argent
Acierinoxydable
1.4308/1.4305
Polissage électrolytique/
brillant M6X40X30**

Numéro d'article	58068.060.030
Marque	-
UBB	500689644317
UNSPSC	31162807
EAN	4059245099368
PKG. de 3	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Couleur	Argent
D1_MM	13mm
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	1.4308/1.4305
Revêtement	Électrolytique brillant/ brillant
Filetage	Filetage métrique
Info	Matière: Poignée en Inox 1.4308. Autres composants en Inox 1.4305. Finition: Poignée finition polie électrolytique ou grenillée. Autres éléments en acier naturel Indication de dessin: 1) Bout plat chanfreiné DIN 78

Normes

Spécifications techniques

A	40
A1	47
B	7

Dessin technique

D	10
D1	13
D2	14
H	24.5
H2	14.5
H3	31
H4	34
H1	4
Nombre de dents	16
L	30
X	6

