

## FISCHER Cheville à clou type N-Z Plastique Nylon (polyamide) Electro zingué N5X40MM



Numéro d'article	63611.050.041
Marque	-
UBB	500500651061
UNSPSC	31162103
EAN	4006209503515
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	5 mm
Longueur	40 mm
Couleur	Argent
Matière	Plastique
Revêtement	Electro zingué
Tapez non.	N-Z


Info	Les charges admissibles sont valides pour les vis dont le diamètre est spécifié. La charge admissible inclue le facteur de sécurité 4 Avec un clou à empreinte cruciforme Pozidriv (Z) en acier électro-zingué ou en acier inoxydable A2.
------	---

### Normes

### Spécifications techniques

Brique pleine Mz12	0.14
Béton cellulaire ≥ PB2, PP2 (G2)	0.03
Béton cellulaire ≥ PB4, PP4 (G4)	0.5

### Dessin technique



Béton C20/25	0.16
D (mm)	5
Profondeur de forage (min.)	55
Foret ø	5
long. (max.)	15
L (mm)	40
Dimension clou	3.5
Parp. plein en béton ponce V4	0.05
Parp. plein silico-calcaire KS12	0.14
Type	N5X40Z