




Douille filetée autotaraudeuse 302 Acier Cémenté Electro zingué M6X14

Numéro d'article	71571.060.001
Marque	-
UBB	500682478457
UNSPSC	31162802
EAN	8717077782884
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Longueur	14 mm
Matière	Acier
Matière technique	Cémenté
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Tapez non.	302
Info	Profondeur de forage (min.) = Profondeur de perçage minimale pour trous borgnes.

Normes

Spécifications techniques

d1	M6
d2	10
Profondeur de forage (min.)	17
L (mm)	14
P (d1)	1
P (d2)	1.5

Dessin technique

