



Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASTM A193/A194 Acier Electro zingué Gr.B7 - Gr.2H 1.1/8X195 (7.3/4)

Numéro d'article	PIMI1285195
Marque	-
UBB	
UNSPSC	
EAN	
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	1.1/8 Inch
Longueur	195 mm
Classe	Gr.B7 - Gr.2H
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Info	Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.

Normes

ASTM	A193/A194
------	-----------

Spécifications techniques

L (mm)	195
--------	-----

Dessin technique

