



Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASTM A193/A194 Acier Electro zingué passivé jaune Gr.B7 - Gr.2H 7/8X190 (7.1/2)

Numéro d'article PIMI2222190

Marque -

UBB

UNSPSC

EAN

PKG. de 1 Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	7/8 Inch
Longueur	190 mm
Classe	Gr.B7 - Gr.2H
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé jaune

Info Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.

Normes

ASTM A193/A194

Spécifications techniques

L (mm) 190

Dessin technique

FABORY

