


## Fabory Fraises à carotter Weldon19 HSS M2 Vierge 27,0 MM



Numéro d'article U0089.270.001

Marque -

UBB 240175420852

UNSPSC 20102007

EAN

PKG. de 1 Boîte complete  
 uniquement

### Paramètres techniques

Profondeur trou foré au et le plus bas 50

Diamètre (mm) 27

Prof. de forage 50

Revêtement Vierge

Direction de coupe Droite

Finition Bright

Finition Hell

Finition lumnos

Finition Jasne

Finition Brillante

Finition Brillant

Finition Bright

Finition Blank

Finition Fényes

Finition Brillhante

Finition bystrý

L<sub>2</sub> 50

Longueur totale 90

Remarques Les couronnes de perçage percent 4 fois plus vite que les forets à spirale car elles ne

### Normes

travaillent que sur l'épaisseur de la couronne. Donc, moins de puissance nécessaire, moins d'usure et une durée de vie plus longue. Les forets à spirale nécessitent plus de puissance et donc des coûts supérieurs. Forets coupe à droite, meulés CBN. Avec cone Weldon 19 mm ou 3/4".

### Spécifications techniques

### Dessin technique

