

## Vis à tête hexagonale filetage partiel UNC ASME B18.2.1 Acier SAE J429 Brut Gr.8 5/16-18X8 Inch



Numéro d'article	U04100.031.0800
Marque	-
UBB	500620775451
UNSPSC	31161620
EAN	8717077344389
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Classe	Gr.8
Diamètre	5/16
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Longueur (Inch - ft)	8 Inch
Matière	Acier
Matière technique	SAE J429
Direction du filetage	Droit
TPI	18
Revêtement	Brut
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène ft = filetage total

### Normes

ASME	B18.2.1
BS	≈1768

### Spécifications techniques

F	1/2
H	13/64
L <sub>T</sub> (min.): L>6 Inch	1.125
L <sub>T</sub> (min.): L≤6 Inch	0.875

### Dessin technique

**FABORY** OF COURSE.  
SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS

