

Vis à tête hexagonale filetage partiel UNF ASME B18.2.1 Acier SAE J429 Brut Gr.8 3/8-24X2.3/4



Numéro d'article	U04160.037.0275
Marque	-
UBB	500620841782
UNSPSC	31161620
EAN	8717077351004
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	3/8 Inch
Longueur	2.3/4 Inch
Classe	Gr.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Matière technique	SAE J429
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Unified National Fine
Filets par pouce	24

Info
Avertissement:
la galvanisation
électrolytique de
ces produits peut
provoquer un risque
de fragilisation par
l'hydrogèneft =
filetage total

Normes

ASME	B18.2.1
BS	≈1768

Spécifications techniques

F	0.5625
H	0.234375
LT (min.): L6 Inch	1.25

Dessin technique

LT (min.): $L \leq 6$ Inch 1

FABORY

