

Goupille cylindrique non trempée ASME ASME B18.8.2 Acier au carbone SAE 1211 1/16X1/4



Numéro d'article	U39070.006.0025
Marque	-
UBB	500626241631
UNSPSC	31162400
EAN	8712423082595
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Longueur	1/4 Inch
A (nom.)	0.0625
Matière	Acier au carbone
Matière technique	SAE 1211

Normes

ASME	B18.8.2
------	---------

Spécifications techniques

A (max.)	0.06
A (min.)	0.0595
C (max.)	0.025

Dessin technique

