


Goupille élastique ASME ASME B18.8.2 Acier à ressort SAE 1070 Brut 1/16X3/8



Numéro d'article	U39100.006.0037
Marque	-
UBB	500626271414
UNSPSC	31162400
EAN	8712423094253
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Longueur	3/8 Inch
A (nom.)	0.0625
Matière	Acier à ressort
Matière technique	SAE 1070
Revêtement	Brut

Info

Avertissement:
la galvanisation
électrolytique de
ces produits peut
provoquer un risque
de fragilisation par
l'hydrogène. V =
charge minimale de
double cisaillement
en lb.

Normes

ASME	B18.8.2
------	---------

Spécifications techniques

A (max.)	0.069
B (max.)	0.059
C (ref.)	0.028
A (min.)	0.066
F	0.012
V	430

Dessin technique

