



Vis à métaux Tête fraisée fendue UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Laiton #12-24X3/4

Numéro d'article	U48170.021.0075
Marque	-
UBB	500624967781
UNSPSC	31161504
EAN	8715492982292
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	NO.12
Longueur	3/4 Inch
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Laiton
Direction du filetage	Droit
Filetage	Unified National Coarse
Filets par pouce	24

Info	Vis de diamètre $\leq$ No.5 et de longueur $\leq$ 1.1/8 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1 pouce au minimum. Vis de diamètre No.5 et de longueur $\leq$ 2 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1.1/2 pouce au minimum.
------	--

Normes

ASME	B18.6.3
------	---------

Spécifications techniques

A (max.)	0.412
----------	-------

Dessin technique

H (max.) 0.132

J (max.) 0.067

T (max.) 0.06

