



Vis à métaux tête ronde fendue UNC asme B18.6.4 ASME B18.6.3 Laiton #2-56X3/8

Numéro d'article	U48210.008.0037
Marque	-
UBB	500624970249
UNSPSC	31161504
EAN	8717077797062
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	NO.2
Longueur	3/8 Inch
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête ronde
Matière	Laiton
Direction du filetage	Droit
Filetage	Unified National Coarse
Filets par pouce	56

Info	Vis de diamètre $\leq$ No.5 et de longueur $\leq$ 1.1/8 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1 pouce au minimum. Vis de diamètre No.5 et de longueur $\leq$ 2 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1.1/2 pouce au minimum.
------	--

Normes

ASME	B18.6.3
------	---------

Spécifications techniques

A (max.)	0.162
----------	-------

Dessin technique

H (max.) 0.069

J (max.) 0.031

T (max.) 0.048

