




Vis à métaux Tête ronde fendue UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Acier inoxydable (Inox) A2 (AISI 304/18-8) #6-32X5/16

Numéro d'article	U51215.013.0031
Marque	-
UBB	500625031850
UNSPSC	31161504
EAN	8712423001916
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	NO.6
Longueur	5/16 Inch
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête large
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	ASTM F837 304
Direction du filetage	Droit
Filetage	Unified National Coarse
Filets par pouce	32

Info

Vis de diamètre $\leq$ No.5 et de longueur $\leq 1.1/8$ pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1 pouce au minimum. Vis de diamètre No.5 et de longueur ≤ 2 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1.1/2 pouce au minimum.

Normes

ASME	B18.6.3
------	---------

Spécifications techniques

A (max.)	0.321
H (max.)	0.086
J (max.)	0.048
T (max.)	0.05

Dessin technique

