



Vis à tête fraisée à six pans creux UNF ASME B18.3 Acier inoxydable (Inox) ASTM F879 304 CW / CW1 #10-32X1/2 ft

Numéro d'article	U51566.019.0050
Marque	-
UBB	500621338929
UNSPSC	31161518
EAN	8717077394322
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	NO.10
Longueur	1/2 Inch
Classe	CW / CW1
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	ASTM F879 304
Direction du filetage	Droit
Filetage	Unified National Fine

Info

ft = filetage total
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite. ATTENTION: parce que la norme spécifie une tolérance 3A du filet jusqu'à 1 pouce, le zinguage peut provoquer une infraction du filet de l'écrou.

Normes

ASME B18.3

Spécifications techniques

A	0.411
H	0.127
J	0.125
LT (min.)	0.88
Filets par pouce	32

Dessin technique

