



Goupille cylindrique non trempée ASME B18.8.2 Acier inoxydable (Inox) AISI 304 3/32X1/2

Numéro d'article	U51580.009.0050
Marque	-
UBB	500626327869
UNSPSC	31162400
EAN	8712423083950
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Longueur	1/2 Inch
A (nom.)	0.09375
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	AISI 304

Normes

ASME	B18.8.2
------	---------

Spécifications techniques

A (max.)	0.0912
A (min.)	0.0907
C (max.)	0.025

Dessin technique

