

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M6X70



Cikkszám	01000.060.070
Márka	-
UBB	950351002882
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007124
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag (hossz)	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet
Átmérő (d-D)	M6
Hosszúság (L) (mm)	70

Szabványok

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	24
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	18
k	4
P	1
s	10

Műszaki rajz

