

## Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M7X35



Cikkszám	01000.070.035
Márka	-
UBB	950351003203
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007278
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

### Műszaki adatok

Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag (hossz)	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet
Átmérő (d-D)	M7
Hosszúság (L) (mm)	35

### Szabványok

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

### Műszaki specifikációk

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	26
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	20
k	4.8
P	1
s	11

### Műszaki rajz

