FABORY

Hatlapfejű, **részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M12X55**

Cikkszám	01000.120.055
Márka	-
UBB	950351007592
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007957
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M12
Hossz	55 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931

Műszaki **specifikációk**

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	55
P	1.75
s	19

Műszaki **rajz**

