

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M12X140

Cikkszám	01000.120.140
Márka	-
UBB	950351008665
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008091
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Hossz	140 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	140
P	1.75
s	19

Műszaki rajz

