

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M12X150

Cikkszám	01000.120.150
Márka	-
UBB	950351008749
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008107
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Hossz	150 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	150
P	1.75
s	19

Műszaki rajz

