FABORY

Hatlapfejű, **részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M14X75**

Cikkszám	01000.140.075
Márka	-
UBB	950351010133
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008299
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M14
Hossz	75 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112

Műszaki **specifikációk**

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	75
P	2
s	22

Műszaki **rajz**

