

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M16X65



Cikkszám	01000.160.065
Márka	-
UBB	950351011537
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008527
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag (hossz)	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet
Átmérő (d-D)	M16
Hosszúság (L) (mm)	65

Szabványok

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	44
b (min.): $L > 200\text{mm}$	57
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	38
k	10
P	2
s	24

Műszaki rajz

