

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M16X180

Cikkszám	01000.160.180
Márka	-
UBB	950351012782
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008664
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M16
Hossz	180 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	180
P	2
s	24

Műszaki rajz

