

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M16X260

Cikkszám	01000.160.260
Márka	-
UBB	950351013103
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008749
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M16
Hossz	260 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	260
P	2
s	24

Műszaki rajz

