

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M20X90

Cikkszám	01000.200.090
Márka	-
UBB	950351015835
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009203
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M20
Hossz	90 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	90
P	2.5
s	30

Műszaki rajz

