


Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M20X200



Cikkszám 01000.200.200

Márka -

UBB 950351016742

UNSPSC 31161620

EAN 8715492009340

csom. 10 Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag (hossz)	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet
Átmérő (d-D)	M20
Hosszúság (L) (mm)	200

Szabványok

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	52
b (min.): $L > 200\text{mm}$	65
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	46
k	12.5
P	2.50
s	30

Műszaki rajz

