FABORY

Hatlapfejű, **részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M27X150**

Cikkszám	01000.270.150
Márka	-
UBB	950351022765
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010230
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M27
Hossz	150 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Műszaki **specifikációk**

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	150
P	3
s	41

Műszaki **rajz**

