

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M27X180

Cikkszám	01000.270.180
Márka	-
UBB	950351023003
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010261
csom. 5	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M27
Hossz	180 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	180
P	3
s	41

Műszaki rajz

