

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M52X180



Cikkszám	01000.520.180
Márka	-
UBB	950351036054
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012326
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag (hossz)	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet
Átmérő (d-D)	M52
Hosszúság (L) (mm)	180

Szabványok

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	116
b (min.): $L > 200\text{mm}$	119
k	33
P	5
s	80

Műszaki rajz

