

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M56X180

Cikkszám	01000.560.180
Márka	-
UBB	950351036880
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012456
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M56
Hossz	180 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	124
b (min.): L200mm	137
d-D	M56
k	35
L (mm)	180
P	5.5
s	85

Műszaki rajz

