

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 8.8 M4X50

Cikkszám	01010.040.050
Márka	-
UBB	950351040338
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013019
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M4
Hossz	50 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Műszaki specifikációk

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	50
P	0.7
s	7

Műszaki rajz

