

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 8.8 M5X20

Cikkszám	01010.050.020
Márka	-
UBB	950351040908
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013101
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	20 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568

Műszaki specifikációk

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	20
P	0.8
s	8

Műszaki rajz

