

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 8.8 M6X10

Cikkszám	01010.060.010
Márka	-
UBB	950351041658
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013224
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	10 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933

Műszaki specifikációk

d-D	M6
k	4
L (mm)	10
P	1
s	10

Műszaki rajz

