



Hatlapfejű, részmenetes csavar ISO 4014 Acél Horganyzott 8.8 M3X30

Cikkszám	01200.030.030
Márka	-
UBB	500644996224
UNSPSC	31161620
EAN	8717077049277
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M3
Hossz	30 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555

Műszaki specifikációk

b (min.): L≤125mm	12
d-D	M3
k	2
L (mm)	30
P	0.5
s	5.5

Műszaki rajz

