

Hatlapfejű, részmenetes csavar ISO 4014 Acél Horganyzott sárga passzívált 8.8 M16X150

Cikkszám	01220.160.150
Márka	-
UBB	952351308954
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034281
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M16
Hossz	150 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott sárga passzívált
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	150
P	2
s	24

Műszaki rajz

