

Hatlapfejű tövigmenetes csavar ISO 4017 Acél Horganyzott, vastag Cr3 passzíválással 8.8 M12X80

Cikkszám	01237.120.080
Márka	-
UBB	500648288610
UNSPSC	31161620
EAN	8717077234529
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Hossz	80 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott, vastag Cr(III+) passzíválással
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Műszaki specifikációk

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	80
P	1.75
s	18

Műszaki rajz

