




Hatlapfejű csavar peremmel, recézett, DIN ≈6921 Acél Horganyzott 8.8 M6X20

Cikkszám	01258.060.020
Márka	-
UBB	954351276181
UNSPSC	31161620
EAN	8715492041296
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	20 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Info

Hatlapfejes fogazott karimás csavarok egyedi tulajdonságai: A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás. A fogazott karimának köszönhetően kiváló önzáró tulajdonsággal rendelkezik. Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők

Szabványok

ISO	≈4162
DIN	≈6921
ASME	≈B18.2.3.4M
EN	≈1665

a karimával.Nincs
szükség alátétre.

FABORY

Műszaki specifikációk

b (min.)	18
d-D	M6
dc (max.)	14.2
k (max.)	6.6
L (mm)	20
P	1
s	10

Műszaki rajz

