




Hatlapfejű csavar peremmel, recézett, DIN ≈6921 Acél Horganyzott 8.8 M8X40

Cikkszám	01258.080.040
Márka	-
UBB	500645010967
UNSPSC	31161620
EAN	8717077050730
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M8
Hossz	40 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Info

Hatlapfejes fogazott karimás csavarok egyedi tulajdonságai: A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás. A fogazott karimának köszönhetően kiváló önzáró tulajdonsággal rendelkezik. Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők

Szabványok

ASME	≈B18.2.3.4M
DIN	≈6921
EN	≈1665
ISO	≈4162

a karimával.Nincs
szükség alátétre.

FABORY

Műszaki specifikációk

d-D	M8
dc (max.)	18
k (max.)	8.1
L (mm)	40
P	1.25
s	13

Műszaki rajz

