

Hatlapú csavaranya DIN 934 Acél Horganyzott, vastag Cr3 passzíválással |8| M2,5

Cikkszám	01325.025.001
Márka	-
UBB	500645012450
UNSPSC	31161727
EAN	8717077050884
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M2.5
Osztály	8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott, vastag Cr(III+) passzíválással
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Műszaki specifikációk

d-D	M2.5
m	2
P	0.45
s	5

Műszaki rajz

