

## Hatlapú csavaranya DIN 934 Acél Horganyzott, vastag Cr3 passzíválással |8| M3

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Cikkszám  | 01325.030.001            |
| Márka     | -                        |
| UBB       | 500645012526             |
| UNSPSC    | 31161727                 |
| EAN       | 8717077050891            |
| csom. 100 | Csak bontatlan csomagban |

### Műszaki adatok

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Átmérő                  | M3                                          |
| Osztály                 | 8                                           |
| Behajtási tulajdonságok | Hexagon                                     |
| Anyag                   | Acél                                        |
| Menetirány              | Jobb                                        |
| Felületkezelés          | Horganyzott, vastag Cr(III+) passzíválással |
| Menetek                 | Metrikus menet                              |

### Szabványok

|     |         |
|-----|---------|
| NEN | 1560    |
| NF  | E25-401 |
| DIN | 934     |

### Műszaki specifikációk

|     |     |
|-----|-----|
| d-D | M3  |
| m   | 2.4 |
| P   | 0.5 |
| s   | 5.5 |

### Műszaki rajz

