

Hatlapú csavaranya DIN 934 Acél Horganyzott, vastag Cr3 passzíválással |8| M14

Cikkszám	01325.140.001
Márka	-
UBB	500645012609
UNSPSC	31161727
EAN	8717077050907
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M14
Osztály	8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott, vastag Cr(III+) passzíválással
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Műszaki specifikációk

d-D	M14
m	11
P	2
s	22

Műszaki rajz

