

Hatlapfejű, részmenetes csavar, ISO metrikus menettel DIN 931 Acél Tűzi horganyzott 8.8 M10X120/ S=17

Cikkszám	01400.100.120
Márka	-
UBB	950351189598
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408334
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Tűzi horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Info

Az ISO METRIKUS menettel ellátott tűzi horganyzott fejescsavarokhoz a menet a szokásosnál kisebb méretre van hengerelve, így a galvanizálás UTÁN megfelel a h tűrés-osztályú jobb oldali idomszernek. Ennek a gyártási módnak az előnye, hogy a fejescsavarok bármilyen menetes furatban gond nélkül használhatók. A hozzájuk tartozó

Szabványok

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

FABORY

ISO METRIKUS
csavaranyák
menete megfelel
a galvanizálás
UTÁN a 6H tűrési
osztály előírásainak,
így tökéletesen
illeszkednek a
fejescsavarokra. ISO
metrikus

Műszaki **specifikációk**

Műszaki **rajz**

