

Hatlapfejű, részmenetes csavar, ISO metrikus menettel DIN 931 Acél Tűzi horganyzott 8.8 M10X150

Cikkszám	01400.100.151
Márka	-
UBB	952351090552
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408402
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M10
Hossz	150 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Tűzi horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Info

Az ISO METRIKUS menettel ellátott tűzi horganyzott fejecscsavarokhoz a menet a szokásosnál kisebb méretre van hengerelve, így a galvanizálás UTÁN megfelel a h tűrés-osztályú jobb oldali idomszernek. Ennek a gyártási módnak az előnye, hogy a fejecscsavarok bármilyen menetes furatban gond nélkül használhatók. A

Szabványok

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

hozzájuk tartozó
ISO METRIKUS
csavaranyák
menete megfelel
a galvanizálás
UTÁN a 6H tűrési
osztály előírásainak,
így tökéletesen
illeszkednek a
fejescsavarokra.ISO
metrikus

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	150
P	1.5
s	16

Műszaki rajz

