

Hatlapfejű, részmenetes csavar, ISO metrikus menettel DIN 931 Acél Tűzi horganyzott 8.8 M12X60/ S=19

Cikkszám	01400.120.060
Márka	-
UBB	950351190562
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408501
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Hossz	60 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Tűzi horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Info

Az ISO METRIKUS menettel ellátott tűzi horganyzott fejescsavarokhoz a menet a szokásosnál kisebb méretre van hengerelve, így a galvanizálás UTÁN megfelel a h tűrésosztályú jobb oldali idomszernek. Ennek a gyártási módnak az előnye, hogy a fejescsavarok bármilyen menetes

Szabványok

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

FABORY

furatban gond nélkül
használhatók. A
hozzájuk tartozó
ISO METRIKUS
csavaranyák
menete megfelel
a galvanizálás
UTÁN a 6H tűrési
osztály előírásainak,
így tökéletesen
illeszkednek a
fejescsavarokra. ISO
metrikus

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
------------------------------------	----

b (min.): $L > 200$ mm	49
------------------------	----

b (min.): $L \leq 125$ mm	30
---------------------------	----

d-D	M12
-----	-----

k	7.5
---	-----

L (mm)	60
--------	----

P	1.75
---	------

s	19
---	----

Műszaki rajz

