

Hatlapfejű, részmenetes csavar, ISO metrikus menettel DIN 931 Acél Tűzi horganyzott 8.8 M16X150

Cikkszám	01400.160.150
Márka	-
UBB	950351192964
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408778
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M16
Hossz	150 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Tűzi horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Info

Az ISO METRIKUS menettel ellátott tűzi horganyzott fejecscsavarokhoz a menet a szokásosnál kisebb méretre van hengerelve, így a galvanizálás UTÁN megfelel a h tűrés-osztályú jobb oldali idomszernek. Ennek a gyártási módnak az előnye, hogy a fejecscsavarok bármilyen menetes furatban gond nélkül használhatók. A

Szabványok

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

FABORY

hozzájuk tartozó
ISO METRIKUS
csavaranyák
menete megfelel
a galvanizálás
UTÁN a 6H tűrési
osztály előírásainak,
így tökéletesen
illeszkednek a
fejescsavarokra.ISO
metrikus

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	150
P	2
s	24

Műszaki rajz

