FABORY

Hatlapfejű, **részmenetes csavar, ISO metrikus menettel DIN 931 Acél** Tűzi **horganyzott 8.8 M20X260**

Cikkszám	01400.200.260
Márka	-
UBB	950351939299
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409133
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M20
Hossz	260 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Tűzi horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Info	Az ISO METRIKUS menettel ellátott tűzi horganyzott fejescsavarokhoz a menet a szokásosnál kisebb méretre van hengerelve, így a galvanizálás UTÁN megfelel a h tűrés-osztályú jobb oldali idomszernek.Ennek a gyártási módnak az előnye, hogy a fejescsavarok bármilyen menetes furatban gond nélkül használhatók.A

Szabványok

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

hozzájuk tartozó ISO METRIKUS csavaranyák menete megfelel a galvanizálás UTÁN a 6H tűrési osztály előírásainak, így tökéletesen illeszkednek a fejescsavarokra.ISO metrikus

Műszaki **specifikációk**

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	260
P	2.5
s	30

Műszaki **rajz**

