

Hatlapfejű, részmenetes csavar, ISO metrikus menettel DIN 931 Acél Tűzi horganyzott 8.8 M30X120

Cikkszám	01400.300.120
Márka	-
UBB	950351198417
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409690
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M30
Hossz	120 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Tűzi horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Info

Az ISO METRIKUS menettel ellátott tűzi horganyzott fejescsavarokhoz a menet a szokásosnál kisebb méretre van hengerelve, így a galvanizálás UTÁN megfelel a h tűrés-osztályú jobb oldali idomszernek. Ennek a gyártási módnak az előnye, hogy a fejescsavarok bármilyen menetes furatban gond nélkül használhatók. A

Szabványok

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

FABORY

hozzájuk tartozó
ISO METRIKUS
csavaranyák
menete megfelel
a galvanizálás
UTÁN a 6H tűrési
osztály előírásainak,
így tökéletesen
illeszkednek a
fejescsavarokra.ISO
metrikus

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	120
P	3.5
s	46

Műszaki rajz

